

ICE MAKER PORTÁTIL

IM-FS-12-PP-2AHA (PRETO)

IM-FS-12-PX-2AHA (PRATA)

IM-FS-12-VP-2AHA (VERMELHO)



COMERCIAL



Duas opções de tamanho de gelo, grande e pequeno.



Produção por ciclo: 9 unidades.



Peso e medidas ideais para transportá-lo.




Comando Digital: Botão Liga / Desliga / Seleciona, torna a operação mais fácil e simples.



Alerta de reservatório, acende uma luz no painel quando o cesto de gelo estiver cheio.




Alerta de reservatório, acende uma luz no painel quando o reservatório de água estiver vazio.



Pá, utilizada para pegar o gelo sem usar as mãos.




Disponível em 3 cores: preto, vermelho e prata, para combinar com qualquer ambiente.



Capacidade de armazenamento de gelo: 0,7 Kg.



Gelo tipo: Cilíndrico.



Visor transparente de acrílico na tampa: possibilita verificar a quantidade de gelo.



Design elegante e moderno.



DICAS ELETTROMECC

Cuidado com o compressor:

Se o produto for movimentado de maneira incorreta, virado de cabeça para baixo ou deitado, esperar 24 horas antes de ligá-lo.

É recomendada a troca de qualquer água que não tenha sido utilizada internamente num período de tempo de 12 horas. Assim como qualquer eletrodoméstico, a máquina de gelo precisa de cuidados higiênicos periodicamente.

Para um melhor rendimento, não deixe sua Ice Maker exposta a luz direta do sol.



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Capacidade do Reservatório de Água	2,5 litros
Capacidade de Armazenamento de Gelo	0,7 Kg
Produção de Gelo Diária	12 Kg
Quantidade de gelo por ciclo	9
Dimensões da embalagem (L x A x P)	380 x 405 x 430 mm
Dimensões do produto (L x A x P)	345 x 348 x 400 mm
Peso da embalagem	9,8 Kg
Peso sem embalagem	12 Kg
Potência	105 W
Corrente	0,85 A
Tensão	220 V
Garantia	2 anos*

*Você pode estender sua garantia de 1 para 2 anos, basta se cadastrar no Programa de Relacionamento Inspire-se, no site www.elettromec.com.br.



SEGURANÇA/INSTALAÇÃO

Não há cobertura de garantia para defeitos decorrentes de erros em instalações efetuadas por profissionais não credenciados pela Elettromec. Confira os postos de serviços autorizados Elettromec na área "Assistência Técnica" no site www.elettromec.com.br.